



# 정밀 일방향 유량 조절 밸브 GRP-160-PK-4

Part Number: 12961

FESTO

유량의 정밀 조절용으로 적용, 일방향.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	PK-4
공압 연결구, 포트 2	PK-4
액추에이터 형태	수동
조절 부품	스케일 포함 회전 놀
마운팅 형태	전면 판넬 설치
정방향 표준 공칭 유량	75.8 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	245 l/min
작동 압력	0 ... 8 bar
주변 온도	-10 ... 50 °C
하우징 소재	PA-강화
조립 위치	어디든
2 에서 1 로의 작동 압력	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	38 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	25 ... 90 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	129 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	245 l/min
작동 매체	ISO8573-1:2010 [5:4:3] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	48 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR PVC
브라켓 소재	전조 알루미늄 합금
PK 연결 소재	전조 알루미늄 합금 황동
나사 소재	강철