


Y-원터치 콘넥터 QSY-12H-10

Part Number: 130636

★ 표준 제품 군

push-in 슬리브 포함.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	5.9 mm
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 14 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
작동 및 파일로트 매체 확인	유효 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 80 °C
인증	Germanischer Lloyd
제품 중량	23 g
출력의 수량	2
공급 라인의 수량	1
공압 연결구, 공급 라인	원터치 슬리브 QS-12
공압 연결구, 출력	für Schlauch Außen-Ø 10 mm
해제 링의 색상	청색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PBT
해제 링 재질 자료	POM
튜브 씰에 대한 재질 정보	NBR
호스 클램핑 세그먼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지