


# 원터치 판넬용 콘넥터 QSSK-12

Part Number: 130641

FESTO



## 자료 시트

| 특징  | 값   |
|---|---|
| 사이즈   | 표준  |
| 공칭 사이즈  | 6.3 mm  |
| 승인된 튜브 타입                                       | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-V0-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-V0- |
| 튜브 삽입 깊이  | 23.1 mm   |
| 조립 위치   | 어디든   |
| 디자인   | 벌크헤드  |
| 컨테이너 사이즈  | 1   |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa  |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 6 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa  |
| 온도에 따른 작동압력                                     | -0.95 ... 14 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi   |
| 해양 등급(Maritime classification)p                 | 인증서 확인  |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수  |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능  |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 응력 수준 낮음   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 주변 온도   | -10 ... 80 °C   |
| 제품 중량   | 98 g  |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 외경 12mm 튜브용   |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 12mm 튜브용   |
| 해제 링의 색상  | 청색  |
| 재질 사항   | RoHS 예 승인   |
| 하우징 소재  | PBT   |
| Release ring 소재                                 | POM   |
| 튜브 씰 소재   | NBR   |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지  |