


벨로우즈 그립퍼 DHEB-27-E-D-E-P

Part Number: 1320793

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	27
벨로우즈의 행정거리	12 mm
잡힐 수 있는 최소 직경	28 mm
잡힐 수 있는 최대 직경	37 mm
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 달힘
그립퍼 기능	적용형
디자인 구조	수축가능한 멤브레인 가이드 모션 시퀀스
가이드	기본 가이드
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	4 ... 8 bar
재설정 압력	< 1 bar
그립퍼의 최대 작동 주기	<= 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	5 ... 60 °C
벨로우즈의 평균 교체 간격	0.5 Mio SP
유효 부하 참조 값	0.45 kg
제품 중량	79 g
마운팅 형태	외부 (수) 나사산 포함 잠금 너트 포함 옵션
공압 연결구	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
벨로우즈 소재	EPDM
하우징 소재	알루미늄 아노다이징