



클램핑 모듈 EV-15/40-4

Part Number: 13289

FESTO

Reset 기능 포함



자료 시트

특징	값
행정거리	4 mm
클램핑 표면	15x40
조립 위치	어디든
작동 모드	단동
작동 압력	2 ... 6 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
주변 온도	-20 ... 40 °C
제품 중량	45 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	M5
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
멤브레인 소재	TPE-U(PU)