


# 플라스틱 배관 PAN-V0-6X1-BL

Part Number: 132905

FESTO

화염 방지



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	8 mm
push-fit 피팅용 외경	6 mm
유량에 사용하는 굵힘 반경	30 mm
내부 직경	4 mm
최소 휨 반경	13 mm
튜브 특성	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.3 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 43.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
작동 압력에 주의	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] 석유 Water (liquid, free of ice)
재료 발화점 실험	UL94 V-0(케이스)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 ... 90 °C
길이에 따른 제품 중량	0.049 kg/m
공압 연결구	외부 직경 6 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	청색
지주 경도	A 72 +/-4 D 57 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	폴리아미드 12 PVC-P