


# 플라스틱 배관 PAN-V0-10X1,25-BL

Part Number: 132907

FESTO

화염 방지



## 자료 시트

| 특징  | 값  |
|---|--|
| 외부 직경   | 12 mm  |
| push-fit 피팅용 외경                                 | 10 mm  |
| 유량에 사용하는 굵힘 반경                                  | 56 mm  |
| 내부 직경   | 7.5 mm   |
| 최소 휨 반경   | 34 mm  |
| 튜브 특성   | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.3 MPa   |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 3 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 43.5 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.2 MPa   |
| 온도에 따른 작동압력                                     | -0.95 ... 12 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 174 psi  |
| 작동 압력에 주의                                       | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C<br>Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>석유<br>Water (liquid, free of ice)         |
| 재료 발화점 실험                                       | UL94 V-0(케이스)  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| 주변 온도   | -30 ... 90 °C  |
| 길이에 따른 제품 중량                                    | 0.088 kg/m   |
| 공압 연결구  | 외부 직경 10 mm의 푸쉬인 커넥터용  |
| 색상  | 청색   |
| 지주 경도   | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3   |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인  |
| 튜브 소재   | 폴리아미드 12<br>PVC-P  |