

플라스틱 배관 PUN-H-2X0,4-SW

Part Number: 133039

FESTO

식품 가공 산업용으로 인증 (위생 저항)



자료 시트

특징	값
외부 직경	2 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	8 mm
내부 직경	1.2 mm
최소 휨 반경	5 mm
사용 설명서	TPE-U Ether basiert
튜브 특성	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
주변 온도	-35 ... 60 °C
길이에 따른 제품 중량	0.0024 kg/m
공압 연결구	푸시인 커넥터 외부 직경(2mm)용
색상	흑색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)