


마운팅 브라켓  
PAML-MB-90-HP3  
Part Number: 1367323

FESTO



자료 시트

| 특징              | 값                             |
|-----------------|-------------------------------|
| 사이즈             | 90                            |
| 공칭 직경 DN        | 36                            |
| 시리즈             | L                             |
| 작동 압력 MPa       | 0 ... 5 MPa                   |
| 작동 압력           | 0 ... 50 bar                  |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통               |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L                |
| 보관 온도           | -10 ... 60 °C                 |
| 매체 온도           | 5 ... 60 °C                   |
| 주변 온도           | 5 ... 60 °C                   |
| 제품 중량           | 300 g                         |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                     |
| 씰 소재            | NBR                           |
| 모듈 연결 소재        | 전조 알루미늄 합금                    |
| 나사 소재           | 압력 증강 기능                      |
| 브라켓 소재          | 전조 알루미늄 합금                    |