



PE 변환기
PE-PK-3X2-2N
 Part Number: 13691

FESTO



자료 시트

특징	값
인증	CCC
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
작동 압력	0 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	운할 작동 가능
매체 온도	0 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
스위치 출력	접점-형태
스위칭 기능	고정 히스테리시스에서 Threshold 값
스위칭 부품 기능	전환 스위치
최대 스위치 온 지점	2 bar
최소 스위치 오프 포인트	0.5 bar
최대 스위칭 주기	1 Hz
최소 부하 전류	100 mA
작동 전압 범위 AC	12 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	12 ... 250 V
전기 연결	볼트 체결 단자
마운팅 형태	옵션 마운팅 프레임 2n 관통 홀 포함
조립 위치	어디든
공압 연결구	PK-3
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트 PA 강철
재질 정보, 스위치 접촉	은색
재질 정보, 전기적 연결	황동
격판에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
보호 등급	IP00, IP20 보호캡 포함