


# 스텝 모터 EMMS-ST-87-L-S-G2

Part Number: 1370490

★ 핵심 제품군

기어 미포함, 브레이크 미포함.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
주변 온도	-10 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	0 - 85 %
표준에 따름	IEC 60034
절연 보호 등급	B
EN 60034-1에 따른 열 등급	B
EN 60034-1에 따른 비율 등급(Rating class)	S1
보호 등급	IP54
전기 콘넥터 시스템	플러그
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
인증	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
공칭 동작 전압 DC	48 V
모터 유지 토크	9.3 Nm
최대 속도	430 1/min
풀(full) 스텝에서 스텝퍼 각도	1.8 deg
스텝 각도 공차	±5 %
공칭 모터 전류	9.5 A
선간 전압 상수 (U-그라운드, V-그라운드, W-그라운드)	77.2 mVmin
선간 저항	0.23 Ohm
선간 인덕턴스	2.7 mH
축의 관성 질량 모멘트	3 kgcm <sup>2</sup>
전원 차단시 전체 관성 질량 모멘트	3 kgcm <sup>2</sup>
제품 중량	4,200 g
허용 가능 축 방향 샤프트 부하	65 N
허용 가능 반경 방향 샤프트 부하	200 N
브레이크 유지 토크	2 Nm