


Commander FSSC-12

Part Number(&P): 13985

FESTO

Quickstepper 용 공압 작동 판넬, 빠르고 신뢰성있는 동작을 위한 수동 작동.

단종 예정, 2009년까지만 가능



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2.5 mm
디자인 구조	조합 가능 시퀀서
인식 소퇴 압력	≤ 0.5 bar
인식 응답 압력	≥ 1.5 bar
작동 압력	2 ... 6 bar
표준 공칭 유량	60 l/min
최소 인식 펄스 길이	50 ms
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 5 μ m
주변 온도	5 ... 40 °C
제품 중량	450 g
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	ABS