


커플링
EAMC-B-19-24-6-10
Part Number: 1450210

FESTO



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	6 mm
홀더 직경 2	10 mm
사이즈	19
공칭 길이	24 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	8,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	0.47 kgmm ²
이송 가능 토크	1.5 Nm
제품 중량	12 g
재질 사항	RoHS 에 승인