


모터 플랜지
EAMF-A-38A-40G
Part Number: 1460097

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	148 g
인터페이스 코드, 모터 인	40G
인터페이스 코드, 커플링 하우징	38A
재질 사항	RoHS 에 승인