


유압 쿠션 실린더 YDR-16-20

Part Number(&P): 14900

FESTO

원통형 디자인.

만약 충격 완충기가 짧은 순간 동안 (30 s 이하) 압축되면 정상 위치로 돌아가는데 0.4 초 걸림. 만약 6시간 까지의 긴 시간 동안 압축되면 복귀시간은 1초 정도에까지 이를 것임.



자료 시트

특징	값
사이즈	16
행정거리	20 mm
쿠션	조절 가능 강화 특성
짧은 Reset 시간	0.4 s
긴 Reset 시간	1 s
주변 온도	0 ... 80 °C
행정거리 당 최대 에너지 소모	32 J
시간 당 최대 에너지 소모	40,000 J
최대 잉여 에너지	0.16 J
제품 중량	280 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	강철 아연 도금