


반-회전 드라이브 DRQ-63- -180-PPV-A

Part Number: 150249
단종 예정 제품

FESTO

근접 센서용, 조절 가능 끝단 쿠션 및 백래쉬-보상 기어 포함.
선택 가능 회전 각도 91°에서 179°형 사양
단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|-------------------------------|
| 사이즈 | 63 |
| 쿠션 각도 | 65 deg |
| 회전 각도 | 180 deg |
| 끝단 공차 | 4 deg |
| 쿠션 | PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 랙과 피니언 |
| 위치 감지 | 근접 센서용 |
| 작동 압력 | 2.5 ... 10 bar |
| 6 bar에서 최대 회전 주기 | 1.1 Hz |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 6 bar에서 이론적 토크 | 37 Nm |
| 허용 가능 관성 질량 모멘트 | 0.04 kgm ² |
| 제품 중량 | 9,500 g |
| 마운팅 형태 | 내부 (암) 나사산 포함 |
| 공압 연결구 | G3/8 |
| 드라이브 샤프트에 대한 재질 정보 | 케이스-경화 강철 |
| 씰에 대한 재질 정보 | TPE-U(PU) |