


일방향 유량 조절 밸브 VFOF-LE-H-G14-Q8

Part Number: 1505391
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	QS-8
공압 연결구, 포트 2	G1/4
액츄에이터 형태	수동
조절 부품	SUB-D를 사용한 결합
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	650 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	300 ... 650 l/min
작동 압력	0.2 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	PBT
조립 위치	어디든
회전 능력	360° / 연속 회전 허용 불가
유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar	1,100 l/min
차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar	460 ... 540 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
공칭 조임 토크	11 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
허용 가능한 작동 모멘트, 조절 스크류	1.5 Nm
제품 중량	32.9 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	전조 알루미늄 합금
슬리브 소재	전조 알루미늄 합금
Release ring 소재	POM
조정 나사 소재	황동