

마운팅 레일 SLZS-40- -

Part Number: 150919

FESTO

전체 레일 길이는 행정거리를 더해 230mm.



예시 표시

자료 시트

특징	값
디자인	근접 센서용 T 슬롯
최대 프로파일 길이	2,800 mm
조립 위치	어디든
디자인 구조	센서 띠
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 60 °C
마운팅 형태	관통-홀 및 스크류 포함
프로파일 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
재질 사항	RoHS 에 승인
나사 소재	고합금 강철