



일방향 유량 조절 밸브 GRLA-1/8-PK-4-B

Part Number: 151167

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|---------------------------------|
| 밸브 기능 | 배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브 |
| 공압 연결구, 포트 1 | 슬리브 너트 포함 PK-4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/8 |
| 조절 부품 | 슬롯형 헤드 볼트 |
| 마운팅 형태 | 나사산 |
| 정방향 표준 공칭 유량 | 230 l/min |
| 조절 방향 표준 공칭 유량 | 190 ... 240 l/min |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 해양 등급(Maritime classification)p | 인증서 확인 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | 0.3 ... 10 bar |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 360 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 295 ... 375 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 최대 죄임 토크 | 6 Nm |
| 제품 중량 | 25 g |
| 나사산 플러그 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR |
| 조정 나사 소재 | 황동 |
| 회전 피팅 소재 | 아연 다이캐스트 |