


# 일방향 유량 조절 밸브 GRLZ-1/8-PK-6-RS-B

Part Number(&P): 151194

FESTO

공급 공기 유량 조절, 회전 조인트.



## 자료 시트

| 특징                           | 값   |
|------------------------------|---|
| 밸브 기능                        | 공급 에어용 일방향 유량 조절 기능                                       |
| 공압 연결구, 포트 1                 | 결합 너트 포함 PK-6   |
| 공압 연결구, 포트 2                 | G1/8  |
| 조절 부품                        | 널링 볼트   |
| 마운팅 형태                       | 나사산   |
| 정방향 표준 공칭 유량                 | 300 l/min   |
| 조절 방향 표준 공칭 유량               | 210 ... 290 l/min   |
| 작동 압력                        | 0.3 ... 10 bar  |
| 주변 온도                        | -10 ... 60 °C   |
| 작동 매체                        | 필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm<br>필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm |
| 조립 위치                        | 어디든   |
| 유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar | 455 l/min   |
| 차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar    | 320 ... 440 l/min   |
| 매체 온도                        | -10 ... 60 °C   |
| 최대 죄임 토크                     | 6 Nm  |
| 제품 중량                        | 26 g  |
| 볼트 취부 못에 대한 재질 정보            | 전조 알루미늄 합금  |
| 씰에 대한 재질 정보                  | NBR   |
| 조절 볼트 재질 자료                  | 황동  |
| 회전 조인트 재질 자료                 | 아연 다이캐스트  |