


유량 조절 밸브 GRO-M5-B

Part Number: 151214

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	전면 패널 설치 관통 홀 포함 옵션
정방향 표준 공칭 유량	105 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	-20 ... 60 °C
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
공칭 사이즈	2 mm
조립 위치	어디든
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	19 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
조정 나사 소재	고합금 강철
너트 소재	전조 알루미늄 합금
슬리브 소재	POM