


# 진공 효율 밸브 ISV-M5

Part Number: 151217

FESTO

그룹내의 하나 또는 몇 개의 흡착컵이 작업물과의 접촉을  
실패했을 때의 진공 유지용.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	M5
Ejector pulse suitability	$\leq 8$ MPa
이젝터 펄스의 적합성	8 bar
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	-95 ... 0 kPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	4 g
마운팅 형태	나사산
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
필터 소재	소결 청동
하우징 소재	고합금 강철