



일방향 유량 조절 밸브 GRLA-10-UNF-B

Part Number: 151572

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	10-32 UNF-2B
공압 연결구, 포트 2	10-32 UNF-2A
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
작동 압력	0.2 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
공칭 사이즈	2 mm
재질 사항	RoHS 에 승인