



# 선형 드라이브 DGO-5/8"- -PPV-A-B

Part Number: 15228

FESTO

근접 센싱용, 로드리스, 자석 커플링.

예시 표시



## 자료 시트

특징	값
행정거리	0.04 ... 157 "
피스톤 직경	5/8"
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
가이드	평판-베어링 가이드
드라이버 원리	힘-잠금 (자석)
작동 압력	1.7 ... 7 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 60 °C
쿠션 길이	14 mm
공압 연결구	10-32 UNF-2B