


# Non-return 밸브 HB-3/8-QS-12

Part Number: 153459

FESTO

QS 플러그 커넥터에서 수 나사산까지의 유량.  
이 Type은 진공에 적합.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	Non-return 기능
공압 연결구, 포트 1	QS-12
공압 연결구, 포트 2	R3/8
마운팅 형태	나사산
표준 공칭 유량	1,886 l/min
작동 압력	-1 ... 10 bar
주변 온도	0 ... 60 °C
하우징 소재	알루미늄
하우징 색상	은색
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
최소 차압, 개방	0.1 bar
최소 차압, 폐쇄	0.2 bar
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	50 g
재질 사항	RoHS 에 승인