


볼 밸브
QHS-QS-6
 Part Number: 153485

FESTO

QS 플러그 커넥터 옵션
 이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	2/2 복동 솔레노이드
공압 연결구, 포트 1	QS-6
공압 연결구, 포트 2	QS-6
액츄에이터 형태	수동
마운팅 형태	잠금 너트 포함
표준 공칭 유량	528 l/min
공칭 사이즈	4 mm
작동 압력 MPa	-0.1 ... 1 MPa
작동 압력	-1 ... 10 bar
주변 온도	0 ... 60 °C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
씰링 원리	소프트
디자인 구조	볼 밸브
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	16.5 g
재질 사항	RoHS 에 승인