


원터치/나사산 L-피팅, 장형 QSL-1/8-5/32-U

Part Number(&P): 153668

FESTO

회전가능 360°, 슛나사산 외부 육각형.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|-------------------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 2.3 mm |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 코팅 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 컨테이너 사이즈 | 1 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| 작동 압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 필터처리 압축공기 진공 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 인증 | Germanischer Lloyd |
| 최대 죄임 토크 | 8 Nm |
| 공압 연결구 | NPT1/8-27 배관용, 5/32" 외부 직경 |
| 해제 링의 색상 | 회색 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | PBT |
| 해제 링 재질 자료 | POM |
| 튜브 씰에 대한 재질 정보 | NBR |
| 호스 클램핑 세그먼트 재질 자료 | 고합금 강철, 부식방지 |