


# 원터치 판넬용 피팅 QSSF-1/8-5/16-U

Part Number: 153772

FESTO

암나사산형.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	7 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
조립 위치	어디든
디자인	벌크헤드
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	8 Nm
제품 중량	31 g
마운팅 형태	External hexagon 3/4
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 1/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	배관용, 5/16" 외부 직경
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	황동 니켈 도금
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지