


T-원터치 콘넥터 QST3-3/8T-5/16-U

Part Number(&P): 153809

FESTO

표준 외경 튜브, QS 및 QB push-in 피팅에 적합.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	4.9 mm
조립 위치	어디든
디자인 구조	Push/Pull 원리
컨테이너 사이즈	1
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	필터처리 압축공기 진공
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	Germanischer Lloyd
제품 중량	33 g
출력의 수량	4
공급 라인의 수량	1
공압 연결구, 공급 라인	배관용, 3/8" 외부 직경
공압 연결구, 출력	배관용, 3/8" 외부 직경 배관용, 5/16" 외부 직경
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PBT
해제 링 재질 자료	POM
튜브 씰에 대한 재질 정보	NBR
호스 클램핑 세그먼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지