

원터치/나사산 L-피팅 QSM-10-32-UNF-1/8-U

Part Number(&P): 153907

FESTO

회전가능 360°, 슛나사산 외부 육각형.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
공칭 사이즈	1.7 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	Germanischer Lloyd
최대 죄임 토크	1.5 Nm
공압 연결구, 포트 1	UNF10-32
공압 연결구, 포트 2	배관용, 1/8" 외부 직경
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PBT-강화
해제 링 재질 자료	POM
튜브 씰에 대한 재질 정보	NBR
호스 클램핑 세그먼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지