


# 압 호스 커넥터 N-1/8-P-6-MS

Part Number: 15630

FESTO

황동 디자인



## 자료 시트

| 특징                 | 값                                |
|--------------------|----------------------------------|
| 공칭 사이즈             | 4.5 mm                           |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 링                             |
| 조립 위치              | 어디든                              |
| 디자인                | 직선 형태                            |
| 컨테이너 사이즈           | 10                               |
| 작동 압력 전체 온도 범위     | -0.95 ... 16 bar                 |
| 작동 매체              | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인     | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK       | 1 - 부식 응력 수준 낮음                  |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 주변 온도              | -10 ... 60 °C                    |
| 최대 죄임 토크           | 5 Nm                             |
| 제품 중량              | 9 g                              |
| 공압 연결구, 포트 1       | 수 나사산 G1/8                       |
| 공압 연결구, 포트 2       | 튜브 내경 6mm                        |
| 재질 사항              | RoHS 예 승인                        |
| 하우징 소재             | 황동                               |