


압 호스 커넥터 N-3/8-P-9-MS

Part Number: 15634

FESTO

황동 디자인



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|----------------------------------|
| 공칭 사이즈 | 7.6 mm |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 링 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 | 직선 형태 |
| 컨테이너 사이즈 | 10 |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 16 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 최대 죄임 토크 | 15 Nm |
| 제품 중량 | 25 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | 수 나사산 G3/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 튜브 내부 직경 9 mm 용 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | 황동 |