


**클램핑 유니트**  
**DADL-EL-Q11-25**  
 Part Number: 1568183



**자료 시트**

특징	값
사이즈	25
회전 각도 조절 범위	60 ... 200 deg
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
작동 압력 MPa	0.5 ... 0.8 MPa
작동 압력	5 ... 8 bar
Operating pressure	72.5 ... 116 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	370 g
마운팅 형태	관통-홀 및 센터링 슬리브 포함
공압 연결구	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	알루미늄 아노다이징
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄 강화 양극처리
하우징 커버 소재	알루미늄 아노다이징
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	알루미늄 아노다이징
나사 소재	강철 아연 도금
작동 모드	단동 당김 동작