


센서 브라켓
DASI-Q11-20-A-SR
 Part Number: 1581420



자료 시트

특징	값
사이즈	20
디자인	T-슬롯용
디자인 구조	센서 띠
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	32 g
마운팅 형태	T-슬롯에 취부 관통-홀 및 스크류 포함 슬롯 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
나사 소재	강철 아연 도금