


타이머
PZVT-3-SEC
 Part Number: 158495

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인 구조	공압 드라이브형 기계 시퀀스 카운터
스위치-Off 압력	$\leq 0.1 \text{ bar}$
작동 압력	2 ... 6 bar
스위치-On 압력	$\geq 1.6 \text{ bar}$
표준 공칭 유량	50 l/min
조절 가능 지연 시간	0.2 ... 3 s
설정 정밀도	$\pm 0,3 \text{ s}$
Reset 용 중단 기간	$\geq 200 \text{ ms}$
반복 정확도, 시간 설정	$\pm 0,1 \text{ s}$
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP54 보호 커버 및 패널 프레임 포함 IEC 60529에 따름
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	45 g
마운팅 형태	전면 패널 설치
공압 연결구	암 나사산 M5
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	ABS