



# 콤팩트 실린더 EMM-20- -P-A-S6

Part Number: 158625

FESTO

근접 센싱용, 끝단 쿠션, 다양한 마운팅 옵션.  
기타 행정거리는 요청에 의해서만 가능 표준 행정거리는 5, 10, 15 mm.



## 자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 15 mm
피스톤 직경	20 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 푸쉬 동작
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 프로파일 몸체
위치 감지	근접 센서용
사양	열 저항성 씰, 최대 120°C
작동 압력	1.5 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
주변 온도	-20 ... 120 °C
드라이브 마운팅의 조임 토크	3 Nm +10%
6 bar에서 이론적 힘	165 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	165 N
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구	M5
커버 소재	황동
씰 소재	FPM
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지