



흡착컵 VAS-40-1/4-SI

Part Number(&P): 158975

FESTO

씰링 링은 별도 주문 품목임.
단종 예정, 2012년까지 가능



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	4 mm
흡착컵 직경	40 mm
유효 흡착 직경	32 mm
디자인 구조	윗면에 진공 연결 원형, 표준
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-40 ... 200 °C
70% 진공에서 분리력	56 N
제품 중량	13 g
마운팅 나사산	G1/4
흡착컵 마운팅	G 1/4
진공 연결	G1/4
지주 경도	60 +/- 5
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
재질 사항	PWIS 물질 함유
흡착컵에 대한 재질 정보	VQM (실리콘)