



연결 케이블 SIM-M8-3WD-5-PSL-PU

Part Number: 159425

FESTO

센서 및 근접 스위치용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--|
| 표준에 따름 | EN 61076-2-104 EN 61984 |
| 준비 상태 표시 | 녹색 LED |
| 작동 상태 표시 | 황색 LED |
| 전기 연결 | 3-핀/3-선 각형 소켓/끝단 날선 케이블 M8x1 / - |
| 작동 전압 범위 DC | 10 ... 30 V |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하 | 4 A |
| 서지 강도 | 0.8 kV |
| 케이블 길이 | 5 m |
| 케이블 특성 | 표준 |
| 케이블의 테스트 조건 | Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공 프로세서 400MHz Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| 케이블 직경 | 3.8 mm |
| 케이블 구조 | 3x0,25 |
| 공칭 도선 단면적 | 0.25 mm ² |
| 색상 코드, 심 절연 | 청색 갈색 흑색 |
| 보호 등급 | IP65 IP68 |
| 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -5 ... 80 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 할로겐-제거 인산 에스테르(phosphoric acid ester) 무함유 |
| 오염 등급 | 3 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| 케이블 피복 소재 | TPE-U(PU) |
| 케이블 피복 색상 | 회색 |
| 하우징 소재 | TPE-U(PU) |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 유니언 너트 소재 | 다이아프램 밸브 |
| 씰 소재 | NBR |
| 전기 접점 소재 | 황동, 도금 |
| 절연 소재 | PP |