



압력 조절기 LR-1/8-G-7

Part Number(&P): 159506
단종 예정 제품

FESTO

압력 게이지 없음, 패널 마운팅용, 작업 압력 최고 7 bar.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



자료 시트

특징	값
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	격판 조절기 관통 압축 공기 공급기 포함
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/8" 준비
작동 압력	1 ... 20 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.2 bar
표준 공칭 유량	700 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
보관 온도	-10 ... 80 °C
매체 온도	-10 ... 80 °C
주변 온도	-10 ... 80 °C
제품 중량	320 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	황동