

# 필터 LF-1/2-D-MIDI-A

Part Number: 159579

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

바울 보호망.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MIDI
시리즈	D
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	원심 분리기 포함 소결 필터
최대 응축수 용량	43 cm3
바울 보호망	금속 바울 보호망
작동 압력	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	3,000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4] 가스 주입
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	700 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
필터 소재	PE
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC