



# 가이드 유니트 SPZ-16-50-P-A-S6

Part Number(&P): 159737

FESTO

2 피스톤 로드 (트윈 슬라이드), 근접 센싱용.



## 자료 시트

| 특징                   | 값                      |
|----------------------|------------------------|
| 행정거리                 | 50 mm                  |
| 조절 가능 끝단 범위/길이       | 10 mm                  |
| 피스톤 직경               | 16 mm                  |
| 드라이브 유니트의 작동 모드      | 슬라이드                   |
| 쿠션                   | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 |
| 조립 위치                | 어디든                    |
| 가이드                  | 평판-베어링 가이드             |
| 디자인 구조               | 가이드                    |
| 위치 감지                | 근접 센서용                 |
| 사양                   | S6: 내열성 실린더 최대 150도    |
| 작동 압력                | 1 ... 10 bar           |
| 작동 모드                | 복동                     |
| 작동 매체                | 건조, 윤활 또는 비윤활          |
| 부식 방지 등급 KBK         | 2                      |
| 주변 온도                | -20 ... 120 °C         |
| 6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정 | 180 N                  |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정 | 180 N                  |
| 공압 연결구               | M5                     |
| 커버에 대한 재질 정보         | 전조 알루미늄 합금             |
| 씰에 대한 재질 정보          | FPM                    |
| 하우징에 대한 재질 정보        | 전조 알루미늄 합금             |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보     | 고합금 강철, 부식방지           |