



핸드 슬라이드 밸브 VBOH-32-M5

Part Number: 1609969

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 bistable
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
액츄에이터 형태	수동
마운팅 형태	라인 설치 나사산
표준 공칭 유량	236 l/min
공칭 사이즈	3.6 mm
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1.2 MPa
작동 압력	-0.95 ... 12 bar
주변 온도	-10 ... 80 °C
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
격자 치수	17 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
디자인 구조	슬리브 슬라이드
파일럿 형태	직접
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 80 °C
프로세스 밸브 액츄에이터	14 N
제품 중량	8 g
나사산 플러그 소재	아노다이징 알루미늄
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR