


압력 측정 변환기 PENV-A-W-12-LCD-RB

Part Number(&P): 161056

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--------------------------------------|
| 아날로그 출력 | 0 - 10 V 4 - 20 mA |
| 전기 연결 | 11-핀 플러그 |
| 보호 등급 | IP65 |
| 공압 연결구 | G1/8 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 회로 단락 보호 | 예 |
| 측정된 변수 | 상대 압력 |
| 측정 방법 | 디스플레이 포함 피에조 저항 압력 센서 |
| 조절 범위의 하한치 | 0.2 ... 12 bar |
| 히스테리시스 조절 범위 [bar] | 0.02 ... 9 bar |
| 작동 전압 범위 DC | 15 ... 30 V |
| 최대 출력 전류 | 5,000 mA |
| 스위치 출력 | PNP |
| 작동 매체 | 필터처리 압축공기, 필터 등급 40 µm |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응 |
| 매체 온도 | 0 ... 50 °C |
| 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 270 g |
| 압력 측정 범위 | 0 ... 12 bar |
| 정확도, FS | 1 % |
| 마운팅 형태 | 옵션 관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함 |
| 재질 사항 | PWIS 물질 함유 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | PC |