



# 공압 밸브 JD-5/2-D-02

Part Number(&P): 161084

FESTO

단종 예정, 2009년까지만 가능



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드-우선 신호
액추에이터 형태	공압
폭	18 mm
표준 공칭 유량	500 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
인증	Germanischer Lloyd
공칭 사이즈	6 mm
격자 치수	19 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	VDMA 24563
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 가능
파일럿 압력	2 ... 10 bar
스위칭 시간, 전환	6 ms
스위칭 시간, 전환 (우세신호)	6 ms
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활 진공
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	110 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 4	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 5	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트