



선형 드라이브 DGP-25- -PPV-A-B

Part Number(&P): 161780

FESTO

근접 센싱용, 피스톤과 드라이버 사이의 기계 커플링 및 양쪽 끝단
조절 가능 쿠션.

단종 예정, 2013년까지 가능



자료 시트

특징	값
행정거리	10 ... 3,000 mm
피스톤 직경	25 mm
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션 충격 완충기, 가속한 특성 곡선
조립 위치	어디든
가이드	기본 가이드
드라이버 원리	완전-잠금 (슬롯)
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	2 ... 8 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-10 ... 60 °C
쿠션 길이	18 mm
이송 모멘트 Mx (도표)	1 Nm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	295 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	295 N
이송 질량	180 g
0 mm 행정거리의 이송 질량	180 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	840 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	36 g
대체 연결	제품 도면 참조
공압 연결구	G1/8
커버에 대한 재질 정보	알루미늄 주물 코팅처리
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 아노다이징