

트윈-피스톤 실린더 DPZJ-32-25-P-A-KF-S20

Part Number: 162160

FESTO

두개 평형, 양쪽 방향 피스톤 로드 및 요크 플레이트, 근접 센싱용, 끝단 고무 쿠션링 포함.



자료 시트

특징	값
행정거리	25 mm
조절 가능 끝단 범위/길이	10 mm
피스톤 직경	32 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	요크
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
위치 감지	근접 센서용
사양	중공축형, 중공축 실린더
작동 압력	1 ... 10 bar
최대 속도	1 m/s
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0
주변 온도	-20 ... 80 °C
끝단에서 충격 에너지	0.5 Nm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	724 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	724 N
대체 연결	제품 도면 참조
공압 연결구	G1/8
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드에 대한 재질 정보	케이스-경화 강철