



진공 발생기 VADMI-70

Part Number: 162507

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

진공 On/Off 용 내장형 솔레노이드 밸브 및 배출 밸브 포함
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|---|
| 공칭 사이즈, 라발 노즐 | 0.7 mm |
| 격자 치수 | 15 mm |
| 디자인, 소음기 | 달힘 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 배출기 특성 | 높은 진공도 |
| 필터 등급 | <= 40 µm |
| 수동 작동 | 누름 |
| 내장된 기능 | 강화 ABS 로터리 놀 전기적 on-off 밸브 해지 논-리턴 밸브 |
| 밸브 기능 | 달힘 |
| 작동 압력 MPa | 0.15 ... 0.8 MPa |
| 작동 압력 | 1.5 ... 8 bar |
| Operating pressure | 21.75 ... 116 psi |
| 최대 진공 | 85 % |
| Nominal operating pressure | 0.6 MPa |
| 공칭 작동 압력 | 6 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | 87 psi |
| Air supply time at nominal operating pressure with ejector pulse | 0.59 s |
| 작동 전압 범위 DC | 21.6 ... 26.4 V |
| 정격 사용 시간 | 100 % |
| 인증 | c UL us - Recognized (OL) |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 운할 작동 불가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | 0 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 170 g |
| 전기 연결 | 플러그 |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 음선 |
| 공압 연결구, 포트 1 | M5 |
| 공압 연결구, 포트 3 | 내장형 소음기 |
| 진공 연결 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR |
| 리시버 노즐 소재 | 다이아프램 밸브 |

| 특징 | 값 |
|-------------|------------|
| 필터 소재 | PA |
| 필터 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 소음기 소재 | PE POM |
| 피스톤 소재 | POM |
| 트랜스미터 노즐 소재 | 다이어프램 밸브 |