



미세 필터 조합 LFMBA-1/2-H-A

Part Number(&P): 162821

FESTO

사전필터용 1 μ 마이크로 필터 및 마이크로 필터 0.01 μ, 금속 보호망.
단종 예정, 2008년까지만 가능



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------|---|
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 필터 등급 | 0.01 μm |
| 필터 효율 | 99.9999 % |
| 응축수 배수기 | 완전 자동 |
| 디자인 구조 | 화이버 필터 |
| 차등 압력 디스플레이 | 압력 게이지 |
| 입력 압력 1 | 0 ... 16 bar |
| 표준 공칭 유량 | 800 l/min |
| 작동 매체 | 필터처리, 비운할 압축 공기, 필터 등급 5μm 필터처리, 운할 압축 공기, 필터 등급 5μm |
| 매체 온도 | 1.5 ... 60 °C |
| 잉여 오일 함량 | 0.01 mg/m3 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 2,300 g |
| 마운팅 형태 | 액세서리 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/2 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/2 |
| 필터에 대한 재질 정보 | Boron silicate 화이버 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | PA-강화 |
| 바울에 대한 재질 정보 | 아연 다이캐스트 |