



# 일방향 유량 조절 밸브 GRLA-1/8-QS-8-RS-B

Part Number: 162966  
단종 예정 제품

FESTO

널링 볼트 및 잠금 너트 포함

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	QS-8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
액추에이터 형태	수동
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	650 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	600 ... 750 l/min
주변 온도	-10 ... 60 °C
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,080 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	800 ... 1250 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 40 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
공칭 조임 토크	3.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
허용 가능한 작동 모멘트, 조절 스크류	0.4 Nm
제품 중량	25 g
나사산 플러그 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
Release ring 소재	POM
널링 헤드 소재	전조 알루미늄 합금
조정 나사 소재	황동
회전 피팅 소재	PBT-강화