


각형 플러그 소켓 PEV-1/4-WD-LED-230

Part Number: 164275

FESTO

압력 스위치용, LED 포함.



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 175301-803
작동 상태 표시	황색 LED 녹색 LED
마운팅 형태	잠김
케이블 연결단자	각형
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 연결 기술	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 타입 A
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	Central screw M3
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
전기 연결 2, 핀/와이어 수	5
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	5
작동 전압 범위 DC	140 ... 180 V
작동 전압 범위 AC	150 ... 230 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	8 A
케이블 패킹 연결	Pg11
허용 가능 케이블 직경	4.5 ... 11 mm
종단 단면	0.25 ... 1.5 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-40 ... 80 °C
주변 온도 주의	Note derating
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA6 강화
하우징 색상	투명
전기 접점 소재	황동 니켈 도금 아연 도금